

TERMOSTAT 230V XK-W2001**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi folosit de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheați în mod corespunzător și au fost informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să folosească acest aparat sau să se joace cu el. Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta sa corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
- Nu utilizați acest aparat în alte scopuri decât cele prevăzute.

Descriere

- Tip: Controler electronic de temperatură
- Material: ABS și metal
- Putere de ieșire: 1500W
- Capacitate de ieșire: MAX 10A

Funcții

1. Interval de măsurare a temperaturii: $-50 \sim 110^{\circ}\text{C} / + -0.1^{\circ}\text{C}$
2. Interval de control al temperaturii: $-50 \sim 110^{\circ}\text{C} / + -0.1^{\circ}\text{C}$
3. Dimensiune sondă de temperatură: 1m
4. Poate fi utilizat pentru congelator de uz casnic, rezervoare de apă, frigider, chillere industriale, aburitoare, industriale.

Tabel de coduri

P0: Temperatura de pornire

P1: Temperatura de oprire

P2: Corecția temperaturii

P3: Pornire întârziată

Pachetul include:

1 x Controler electronic de temperatură ($-50 \sim 110^{\circ}\text{C}$)

Instrucțiuni de operare cu 2 taste:

1. În starea normală de funcționare, ecranul afișează temperatura în timp real.
2. Apăsați tasta SUS o dată, ecranul afișează temperatura de pornire.
3. Apăsați tasta Jos o dată, ecranul oprește afișarea temperaturii.
4. Țineți apăsată tasta SUS, LED-ul clipește, apăsați SUS sau Jos pentru a schimba temperatura de pornire.
5. Țineți apăsată tasta Jos, LED-ul clipește, apăsați SUS sau Jos pentru a schimba temperatura de oprire.

Instrucțiuni de operare cu 3 taste:

1. În starea normală de funcționare, ecranul afișează temperatura în timp real.
2. Apăsați tasta SUS o dată, ecranul afișează temperatura de pornire.
3. Apăsați tasta Jos o dată, ecranul oprește afișarea temperaturii.
4. Apăsați tasta SET, LED-ul afișează P0, apăsați SUS sau Jos pentru a comuta codul P0 P1 P2 P3.

Instrucțiuni privind sarcina:

Curentul maxim de ieșire este de 10A (110Vac/220Vac).

Pentru a vă asigura că regulatorul funcționează în condiții de performanță ridicată, recomandăm utilizarea unei puteri maxime $\leq 800W$ atunci când utilizați o sarcină rezistivă, cum ar fi o bară de încălzire, o pernă încălzitoare, un încălzitor electric de apă etc.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

